

## EPIC® SIGNAL M17 A3

Conectori circulari pentru servomotoare și surse de alimentare


EPIC® M17 conector unghiular de semnal cu montare pe tablou, cu pivotare

### Informații

Posibilitate de rotire la 310°

Contactele trebuie comandate separat

Fabricat în Germania



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Cerința de spațiu



Interferența semnalelor



Impermeabil

### Beneficii

senzor/actuator

Protecție EMC

### Domeniul de utilizare

Cabluri de semnal / cabluri de reacție

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector circular (conector industrial)

Ultima actualizare (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® SIGNAL M17 A3

Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori circulari (conectori industriali)
Tensiunea nominală (V):	IEC: 48 V AC, 74 V DC
Tensiunea nominală de impuls:	1.5 kV
Curent nominal (A):	3.6 A
Grad de poluare:	3
Contacte:	Alamă placată cu aur
Numărul contactelor:	Contacte: 8(1mm), 17(0.6mm)
Metoda de fixare:	Pin sertizabil: 0.06 - 0.56 mm <sup>2</sup> (0,6mm contacts) Pin sertizabil: 0.06 - 1.0 mm <sup>2</sup> (1mm contacts)
Material:	Carcasă: aliaj de zinc turnat sub presiune sau alamă, nichelate Insert: PA, Etanșare: FPM
Clasa de protecție:	IP 67
Cicluri de operare mecanică:	100
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +125°C

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**EPIC® SIGNAL M17 A3**

Articol nr.	Descriere articol	Tip de fixare	Configurația pinilor	Packaging unit
Tip M17 A3, în unghi și rotativ				
44423114	EPIC® M17 mamă	Ø 2.7 mm (4x)	8	5
44423112	EPIC® M17 tată	Ø 2.7 mm (4x)	8	5
44423115	EPIC® M17 mamă	Ø 2.7 mm (4x)	17	5
44423113	EPIC® M17 tată	Ø 2.7 mm (4x)	17	5

Ultima actualizare (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16