

EPIC® SIGNAL M23 Insert cu 17 poli D-Sub

Inserturi pentru conectori circulari M23


EPIC® M23 Inserturi cu 17 poli pentru contacte D-Sub pe rolă, pentru seriile de conectori circulari M23

Informații

Pentru bandă de pini D-sub

Pentru linii de sertizare automată

Fabricat în Germania



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Energie eoliana



Rezistență chimică bună



Rezistență mecanică



Timpul de asamblare



Robust



Certificări multiple

Beneficii

Asamblare eficientă datorită folosirii contactelor pe bandă D-Sub

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 Insert cu 17 poli D-Sub

Domeniul de utilizare

Procese tehnologice
Măsurări și control tehnologic
Construcția de aparate electrice

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali
Tensiunea nominală (V):	conform cu IEC 61984: 50 V
Tensiunea nominală de impuls:	0,8 kV
Curent nominal (A):	4 A
Grad de poluare:	3
Rezistența de contact:	< 4 mOhm
Contacte:	Alamă parțial placată cu aur
Numărul contactelor:	17 Contacte D-Sub 17*1 mm
Metoda de fixare:	Pin sertizabil: 0.08 - 0.56 mm ²
Cicluri de operare mecanică:	50
Gama de temperatură:	-25°C până la +125°C

Observație

Inserturile sunt potrivite pentru ambele tipuri de contacte (mamă sau tată). Pentru conectare este nevoie de o componentă P (sens antiorar) și o componentă E (sens orar)

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® SIGNAL M23 Insert cu 17 poli D-Sub

Articol nr.	Descriere articol	Inserturi	Configurația pinilor	Bucăți / UA
Insert 17 contacte, piesă E = spre dreapta (asignarea contactelor fișei spre dreapta)				
44420128	E-part	Nepopulat, pentru contacte tată cu sertizare, la rolă	17	5
44420129	E-part	Nepopulat, pentru contacte tată cu sertizare, la rolă	17	20
44420130	E-part	Nepopulat, pentru contacte mamă cu sertizare, la rolă	17	5
Insert 17 contacte, piesă P = spre stânga (asignarea contactelor fișei spre stânga)				
44420132	Tip P	Nepopulat, pentru contacte tată cu sertizare, la rolă	17	5
44420133	Tip P	Nepopulat, pentru contacte tată cu sertizare, la rolă	17	20
44420134	Tip P	Nepopulat, pentru contacte mamă cu sertizare, la rolă	17	5
44420135	Tip P	Nepopulat, pentru contacte mamă cu sertizare, la rolă	17	20

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 Insert cu 17 poli D-Sub