

EPIC® SOLAR 4 GEN2 M

Cabluri fotovoltaice premufate pentru cablare rezistentă la intemperii

Întotdeauna un semn bun! Conectorii noștri solari rezistenți la intemperii, concepuți pentru cablarea modulelor solare de până la 1500 V, au certificare TÜV SÜD. Conectorul cu piuliță cu auto-reținere și "feedback haptic" este compatibil cu mulți conectori de la producători cunoscuți. De asemenea, conectorul poate fi asamblat și prin mijloace automate.

Informații

Pentru sisteme fotovoltaice cu tensiune de până la 1.5kV



Beneficii

Durabilitate și rezistență extrem de bună la intemperii datorită materialelor de calitate superioară și construcției solide.

Compatibil cu alte sisteme din industrie.

Ideal pentru asamblarea complet automată a conectorilor.

Piulița cu auto-reținere și contactul cu "feedback haptic" simplifică asamblarea și oferă protecție împotriva manipulării neautorizate.

Sistemul de înclchetare dublu asigură poziția fermă a contactului sertizat în conector.

Rezistența de contact scăzută în punctul de contact dintre conector și soclu, pentru o transmisie eficientă a energiei.

Adekvat pentru conductori cu secțiuni transversale de până la 6 mm² pentru cabluri pozate pe distanțe lungi.

Prevăzut cu marca de testare TÜV SÜD.

Articole disponibile cu sau fără contacte. Articole fără contacte disponibile în unități de ambalare diferite.

Domeniul de utilizare

Pentru cablarea modulelor solare, a invertoarelor și a sistemelor autonome.

Pentru sisteme fotovoltaice moderne de performanță ridicată, de până la 1500 V.

Pentru utilizare cu conectorii EPIC® SOLAR 4 GEN2 F (insert mamă).

Se poate utiliza cu numeroase cabluri solare ÖLFLEX®.

Conexiunile cu mufă au clasa de protecție IP 68 (1 m timp de 1 h).

Date Tehnice

Material:

PA poliamidă

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® SOLAR 4 GEN2 M

| Articol nr. | Domeniul de prindere min | Domeniul de prindere max | Domeniul de înclemare în mm | Packaging unit |
|-------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|
| 381166810 | - | - | - | - |
| 44428277 | 5,2 | 7 | 5.2 - 7.0 | 100 |
| 381166461 | 5,2 | 7 | 5.2 - 7.0 | 700 |
| 44428270 | 5,2 | 7 | 5.2 - 7.0 | 100 |

Ultima actualizare (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16