


EPIC® SOLAR 4 Splitter

Sistem de conectori pentru cablarea rezistentă la intemperii a instalațiilor fotovoltaice

Informații

sistem de conector cu dublă blocare, 4 mm

Splitter pentru montarea în paralel a modulelor fotovoltaice



Energie solară



Potrivit pentru exterior



Tensiune



Rezistent la temperatură



Rezistent la UV



Impermeabil

Beneficii

Splitter pentru conectarea în paralel a modulelor PV și a șirurilor de panouri

Ușor de montat, "plug and play"

Opțiune de fixare pentru o instalare clară, cu un orificiu de montare de Ø 5mm

Domeniul de utilizare

Centrale fotovoltaice

Panouri fotovoltaice monocristaline sau cu film subțire

Poziționar solar

Caracteristicile produsului

Compatibil cu EPIC®SOLAR 4 THIN, EPIC®SOLAR 4PLUS, EPIC®SOLAR 4

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SOLAR 4 Splitter

Splitter MFF 1x conexiune tată, 2x conexiune mamă
Splitter FMM 1x conexiune mamă, 2x conexiune tată

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector circular (conector industrial)
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori circulari (conectori industriali)
Tensiunea nominală (V):	1000 V AC/DC
Tensiunea nominală de impuls:	8 kV
Curent nominal (A):	30 A
Grad de poluare:	3
Clasa de protecție:	IP65/IP67
Cicluri de operare mecanică:	100
Clasa de protecție:	II
Gama de temperatură:	-40 °C ... +85 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® SOLAR 4 Splitter

Articol nr.	Denumire articol	PU
EPIC® SOLAR 4 Splitter		
44428226	EPIC® SOLAR 4 Splitter MFF	25
44428227	EPIC® SOLAR 4 Splitter FMM	25

EPIC® SOLAR 4 Splitter