


## EPIC® H-B 24 SDRLH-BO

Carcasă tip H-B. Standard industrial

Carcasa pentru instalarea în conectorii rectangulari are 2 intrări pentru cabluri și bolțuri pentru levier de blocare. Poate fi utilizată, de exemplu, în construcția de mașini și instalații.

### Informații

Pentru introducerea ușoară a două cabluri  
Capac metallic cu balama robustă  
Testat pentru clasa de protecție UL50E



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Robust



Impermeabil

### Beneficii

Fixare sigură cu 4 șuruburi  
Gât filetat turnat pentru montarea presetupei  
Mai mult spațiu interior pentru conductori

### Domeniul de utilizare

Procese tehnologice  
Tehnologie pentru sunet & lumină  
Industria de prelucrare a maselor plastice

Ultima actualizare (30.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 24 SDRLH-BO

### Caracteristicile produsului

Cu baza montată pe suprafață, versiune înaltă  
Bolțuri pentru două leviere de închidere  
2 intrări de cablu  
Capac metalic

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material:	Carcasă: aliaj de aluminiu vopsit, gri Levier: oțel zincat Etanșare: NBR
Clasa de protecție:	IP 65 (blocat) IP 40 (capac închis) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**EPIC® H-B 24 SDRLH-BO**

Articol nr.	Descriere articol	M	PG	Bucăți / UA
Carcasă H-B: montaj pe suprafață plană (cu carcasă, 2 intrari pentru cablu, bolțuri pentru levier dublu, versiune înaltă)				
70146200	H-B 24 SDRLH-BO 21	-	21	5
70146400	H-B 24 SDRLH-BO 29	-	29	5
79146400	H-B 24 SDRLH-BO M32	32	-	5

Ultima actualizare (30.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16