

EPIC® H-B 24 SGRH-LB

Carcasă tip H-B. Standard industrial



Carcasa metalică robustă, cu levier de blocare și o intrare pentru cabluri, este ideală pentru utilizarea în sisteme de iluminare și de sunet.

Informații

Mai mult spațiu interior pentru conductori

Versiunea cu un singur levier permite blocarea și deblocarea rapidă și ușoară datorită formei geometrice optimizate a levierului

Testat pentru clasa de protecție UL50E



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Robust



Impermeabil

Beneficii

Fixare sigură cu 4 șuruburi

Gât filetat turnat pentru montarea presetupei

Domeniul de utilizare

Procese tehnologice

Tehnologie pentru sunet & lumină

Industria de prelucrare a maselor plastice

Ultima actualizare (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 24 SGRH-LB

Caracteristicile produsului

Cu baza montată pe suprafață, versiune înaltă
un singur levier de blocare
o intrare de cablu

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali

Material:

Carcasă: aliaj de aluminiu vopsit, gri

Levier: oțel zincat

Etanșare: NBR

Clasa de protecție:

IP 65 (închis)

NEMA 250, UL50E: 12 (blocat)

Testat VDE:

Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437

Testat UL:

UL nr. document: E75770

Gama de temperatură:

-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-B 24 SGRH-LB

Articol nr.	Descriere articol	M	PG	Bucăți / UA
Carcasă H-B: montaj pe suprafață plană (o intrare pentru cablu, un levier, versiune înaltă)				
70160200	H-B 24 SGRH-LB 21	-	21	5
70160400	H-B 24 SGRH-LB 29	-	29	5
79160200	H-B 24 SGRH-LB M25	25	-	5
79160400	H-B 24 SGRH-LB M32	32	-	5

Ultima actualizare (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16