

EPIC® H-B 24 TGH 2X

Carcasă tip H-B. Standard industrial


Carcasa universală robustă cu bolțuri pentru levier de blocare și 2 intrări pentru cabluri reprezintă alegerea ideală pentru utilizarea în construcția de mașini și instalații.

Informații

Striații pe mâner pentru deconectare

Pentru introducerea ușoară a două cabluri

Testat pentru clasa de protecție UL50E



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Robust



Impermeabil

Beneficii

Ideal pentru multe aplicații datorită gamei mari de carcase și inserturi

Mai mult spațiu interior pentru conductori

Domeniul de utilizare

Procese tehnologice

Tehnologie pentru sunet & lumină

Industria de prelucrare a maselor plastice

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 24 TGH 2X

Caracteristicile produsului

Capac carcasă, versiunea înaltă
Bolțuri pentru două leviere de închidere
2 intrări drepte de cablu
Versiune fără gât

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material:	Carcasă: aliaj de aluminiu vopsit, gri Levier: oțel zincat Etanșare: NBR
Clasa de protecție:	IP 65 (închis) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-B 24 TGH 2X

Articol nr.	Descriere articol	M	Bucăți / UA
Carcasă H-B: montaj pe cablu (2 intrari dreapte pentru cablu, două leviere, versiune înaltă)			
44422021	H-B 24 TGH 2XM25	2 x 25	5
79178500	H-B 24 TGH 2XM32	2 x 32	5