

EPIC® H-B 24 TGH-RO

Carcasă tip H-B. Standard industrial

Carcasa metalică pentru conectorii rectangulari poate fi aleasă cu sau fără ștuț intermediar și poate fi utilizată, de exemplu, în sisteme de iluminat și de sunet.

Informații

Striații pe mâner pentru deconectare

Mai mult spațiu interior pentru conductori

Testat pentru clasa de protecție UL50E



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Robust



Impermeabil

Beneficii

Ideal pentru multe aplicații datorită gamei mari de carcase și inserturi

Carcasă M40 pe M50 extensibilă cu SKINTOP 53112083 (interval de prindere 27 - 35 mm)

Domeniul de utilizare

Procese tehnologice

Tehnologie pentru sunet & lumină

Industria de prelucrare a maselor plastice

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 24 TGH-RO

Caracteristicile produsului

Capac carcasă, versiunea înaltă
Bolțuri pentru un levier
Intrarea dreaptă a cablului
Versiune cu / fără gât

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material:	Carcasă: aliaj de aluminiu vopsit, gri Lever: oțel zincat Etanșare: NBR
Clasa de protecție:	IP 65 (închis) NEMA 250, UL50E: 12 (blocat)
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-B 24 TGH-RO

Articol nr.	Descriere articol	M	PG	Gât	Bucăți / UA
Carcasă H-B: montaj pe cablu (intrare dreaptă pentru cablu, bolțuri pentru un levier, versiune înaltă)					
70144400	H-B 24 TGH-RO 21	-	21	da	5
70144600	H-B 24 TGH-RO 29	-	29	da	5
79144400	H-B 24 TGH-RO M25	25	-	-	5
79144600	H-B 24 TGH-RO M32	32	-	-	5
79144800	H-B 24 TGH-RO M40	40	-	-	5

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16