

EPIC® H-B 24 TSH

Carcasă tip H-B. Standard industrial

Carcasa metalică pentru conectorii rectangulari este ideală pentru utilizarea în construcția de mașini și instalații. Aceasta este prevăzută cu o intrare laterală pentru cabluri și bolțuri pentru levier de blocare.

Informații

Striații pe mâner pentru deconectare
 Mai mult spațiu interior pentru conductori
 Testat pentru clasa de protecție UL50E



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Robust



Impermeabil

Beneficii

Ideal pentru multe aplicații datorită gamei mari de carcase și inserturi
 Carcasă M40 pe M50 extensibilă cu SKINTOP 53112083 (interval de prindere 27 - 35 mm)

Domeniul de utilizare

Procese tehnologice
 Tehnologie pentru sunet & lumină
 Industria de prelucrare a maselor plastice

Ultima actualizare (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 24 TSH

Caracteristicile produsului

Capac carcasă, versiunea înaltă
Bolțuri pentru două leviere de închidere
Intrarea cablului pe lateral
Versiune cu / fără gât

Date Tehnice

| | |
|----------------------|---|
| Clasificare ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali |
| Clasificare ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali |
| Material: | Carcasă: aliaj de aluminiu vopsit, gri Levier: oțel zincat Etanșare: NBR |
| Clasa de protecție: | IP 65 (închis) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat) |
| Testat VDE: | Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770 |
| Gama de temperatură: | -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C |

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-B 24 TSH

| Articol nr. | Descriere articol | M | PG | Gât | Bucăți / UA |
|--|-------------------|----|----|-----|-------------|
| Carcasă H-B: montaj pe cablu (intrare laterală pentru cablu, bolțuri pentru două leviere, versiune înaltă) | | | | | |
| 70152400 | H-B 24 TSH 21 | - | 21 | da | 5 |
| 70152600 | H-B 24 TSH 29 | - | 29 | da | 5 |
| 79152400 | H-B 24 TSH M25 | 25 | - | - | 5 |
| 79152600 | H-B 24 TSH M32 | 32 | - | - | 5 |
| 79152800 | H-B 24 TSH M40 | 40 | - | - | 5 |

Ultima actualizare (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16