


EPIC® H-B 32 TBF

Carcasă tip H-B pentru 2 inserturi

Carcasă tip cuplă, ce asigură un nivel ridicat de siguranță datorită celor două levieri de blocare și este prevăzută cu o intrare dreaptă pentru cabluri.



Beneficii

Două inserturi într-o carcasă. Cu două levieri pentru siguranță mărită

Domeniul de utilizare

Procese tehnologice
Ingineria proceselor
Industria de prelucrare a maselor plastice

Caracteristicile produsului

Carcasă cuplă cablu
Levieri duble
Intrarea dreaptă a cablului
Versiune cu / fără gât

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali

Material:

Carcasă: aliaj de aluminiu vopsit, gri

Levier: oțel zincat

Etanșare: NBR

Clasa de protecție:

IP 65 (închis)

Gama de temperatură:

-40 °C la +100 °C, Termen scurt: până la +125 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv. Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 32 TBF

Articol nr.	Descriere articol	M	PG	Gât	Bucăți / UA
Carcasă H-B: cuplă cablu (intrare dreaptă pentru cablu, levier dublu)					
10139500	H-B 32 TBF 29	-	29	da	5
19139500	H-B 32 TBF M32	32	-	-	5