

## EPIC® Capac de protecție H-B

Capacul de protecție din termoplastic este adecvat pentru utilizarea cu carcase H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-BA 24 și H-B 32.



Rezistența mecanică



Siguranță



Impermeabil

### Caracteristicile produsului

Șnur de siguranță cu papuci în vederea fixării cu șurub pe carcasa de montaj sau perete

Șnur de siguranță cu buclă variabilă pentru fixare pe cablu

Capac de protecție realizat din termoplastic pentru carcase H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-B 24, H-B 32

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002314

ETIM 5.0 Descrierea clasei: capac pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002314

ETIM 6.0 Descrierea clasei: capac pentru conectori industriali

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**EPIC® Capac de protecție H-B**

Articol nr.	Descriere articol	Versiune	Bolturi	Șnur de siguranță	Clemă	Material	Packaging unit
Carcasă tip cuplă cablu, cu bolturi pentru H-B 6-24 montaj pe panou, pe perete							
10015000	H-B 6 KDB	pentru carcasa H-B 6	2	cu buclă	-	Plastic	10
10047000	H-B 10 KDB	pentru carcasa H-B 10	4	cu buclă	-	Plastic	10
10087000	H-B 16 KDB	pentru carcasa H-B 16	4	cu buclă	-	Plastic	5
10118000	H-B 24 KDB	pentru carcasa H-B 24	4	cu buclă	-	Plastic	5
cu levier pentru carcase cu bolturi H-B 6-25							
10016500	H-B 6 KDT	pentru carcasa mobilă H-B 6	-	cu buclă	Mâner simplu	Plastic	10
10048500	H-B 10 KDT	pentru carcasa mobilă H-B 10	-	cu buclă	Mâner dublu	Plastic	10
10088500	H-B 16 KDT	pentru carcasa mobilă H-B 16	-	cu buclă	Mâner dublu	Plastic	5
10119500	H-B 24 KDT	pentru carcasa mobilă H-B 24	-	cu buclă	Mâner dublu	Plastic	5
cu bolturi pentru carcasă H-B 6-24 cu leviere							
10015100	H-B 6 KDBP	pentru carcasa mobilă H-B 6	2	cu buclă	-	Plastic	10
10047100	H-B 10 KDBP	pentru carcasa mobilă H-B 10	4	cu buclă	-	Plastic	10
10087100	H-B 16 KDBP	pentru carcasa mobilă H-B 16	4	cu buclă	-	Plastic	10
10118100	H-B 24 KDBP	pentru carcasa mobilă H-B 24	4	cu buclă	-	Plastic	5
Carcasă tip cuplă cablu, cu bolturi pentru H-A 10-32 montaj pe panou, pe perete							
10048700	H-B 10 KDBF	pentru carcasa H-B 10	2	cu buclă	-	Plastic	10
10088700	H-B 16 KDBF	pentru carcasa H-B 16	2	cu buclă	-	Plastic	10
10118700	H-B 24 KDBF	pentru carcasa H-B 24	2	cu buclă	-	Plastic	10
10118020	H-B 32 / H-A 48 KDBF	pentru carcasa H-B 32 / H-A 48	4	cu buclă	-	Plastic	10
cu levier pentru carcase cu bolturi H-B 10-24							
10048600	H-B 10 KDTF	pentru carcasa mobilă H-B 10	-	cu buclă	Mâner simplu	Plastic	10
10088600	H-B 16 KDTF	pentru carcasa mobilă H-B 16	-	cu buclă	Mâner simplu	Plastic	10

Ultima actualizare (13.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03\_16

**EPIC® Capac de protecție H-B**

Articol nr.	Descriere articol	Versiune	Bolturi	Șnur de siguranță	Clemă	Material	Packaging unit
10118600	H-B 24 KDTF	pentru carcasa mobilă H-B 24	-	cu buclă	Mâner simplu	Plastic	10

Ultima actualizare (13.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® Capac de protecție H-B**