

EPIC® H-D 1.6 contacte ștanțate pe rolă

Pentru inserturile și modulele EPIC® rectangulare


Contactele ștanțate în inel sunt oferite în variante variabile pentru secțiuni de conectori și lungimi diferite de conductor dezizolat.

Informații

Se pot alege contacte aurite cu înaltă calitate sau placate cu argint

Pentru linii de sertizare automată

Două zone de sertizare pentru conductor și izolație



Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Contacte pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000796

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contact pentru conectori industriali

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-D 1.6 contacte ștanțate pe rolă

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Secțiunea conductorului (mm ²)	Suprafață	Lungime de dezizolare (mm)	Notă	Packaging unit
Contacte							
11240700	H-D SCBG AG 0.14-0.5 200 LI	tată	0.14 - 0.5	Ag	3,0	1 rolă (PU) = 200 contacte	1
11230700	H-D BCBG AG 0.14-0.5 200 LI	mamă	0.14 - 0.5	Ag	3,0	1 rolă (PU) = 200 contacte	1
11240400	H-D SCBG AG 0.14-0.5 2000 LI	tată	0.14 - 0.5	Ag	3,0	1 rolă (PU) = 2000 contacte	1
11230400	H-D BCBG AG 0.14-0.5 2000 LI	mamă	0.14 - 0.5	Ag	3,0	1 rolă (PU) = 2000 contacte	1
11240000	H-D SCBG AG 0.14-0.5 2000 RE	tată	0.14 - 0.5	Ag	3,0	1 rolă (PU) = 2000 contacte	1
11230000	H-D BCBG AG 0.14-0.5 2000 RE	mamă	0.14 - 0.5	Ag	3,0	1 rolă (PU) = 2000 contacte	1
11240500	H-D SCBG AU 0.14-0.5 2000 LI	tată	0.14 - 0.5	Au	3,0	1 rolă (PU) = 2000 contacte	1
11230500	H-D BCBG AU 0.14-0.5 2000 LI	mamă	0.14 - 0.5	Au	3,0	1 rolă (PU) = 2000 contacte	1
11220700	H-D SCBG AG 0.5-1.5 200 LI	tată	0.5 - 1.5	Ag	4,0	1 rolă (PU) = 200 contacte	1
11235700	H-D BCBG AG 0.14-0.5 200 LI	mamă	0.5 - 1.5	Ag	4,0	1 rolă (PU) = 200 contacte	1
11226000	H-D SCBG AG 0.5-1.5 2000 LI	tată	0.5 - 1.5	Ag	4,0	1 rolă (PU) = 2000 contacte	1
11226500	H-D BCBG AG 0.5-1.5 2000 LI	mamă	0.5 - 1.5	Ag	4,0	1 rolă (PU) = 2000 contacte	1
11220000	H-D SCBG AG 0.5-1.5 2000 RE	tată	0.5 - 1.5	Ag	4,0	1 rolă (PU) = 2000 contacte	1
11235000	H-D BCBG AG 0.5-1.5 2000 RE	mamă	0.5 - 1.5	Ag	4,0	1 rolă (PU) = 2000 contacte	1
11220100	H-D SCBG AU 0.5-1.5 2000 RE	tată	0.5 - 1.5	Au	4,0	1 rolă (PU) = 2000 contacte	1
11235200	H-D BCBG AG 0.5-1.5 200 LI	mamă	0.5 - 1.5	Au	4,0	1 rolă (PU) = 2000 contacte	1
11223000	H-D SCBG AG 1.5-2.5 100 LI	tată	1.5 - 2.5	Ag	4,0	1 rolă (PU) = 100 contacte	1
11228000	H-D BCBG AG 1.5-2.5 100 LI	mamă	1.5 - 2.5	Ag	4,0	1 rolă (PU) = 100 contacte	1
11222700	H-D SCBG AG 1.5-2.5 2000 LI	tată	1.5 - 2.5	Ag	4,0	1 rolă (PU) = 2000 contacte	1

Ultima actualizare (18.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® H-D 1.6 contacte ștanțate pe rolă

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Secțiunea conductorului (mm ²)	Suprafață	Lungime de dezizolare (mm)	Notă	Packaging unit
11227700	H-D BCBG AG 1.5-2.5 2000 LI	mamă	1.5 - 2.5	Ag	4,0	1 rolă (PU) = 2000 contacte	1

Ultima actualizare (18.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-D 1.6 contacte ștanțate pe rolă

