

EPIC® H-D 1.6 contacte ștanțate

Pentru inserturile și modulele EPIC® rectangulare

Folosind contactele H-D 1.6 ștanțate, operațiune de demontare, dezlipire, sertizare și poziționare a cablului este foarte ușoară.

Informații

Se pot alege contacte aurite cu înaltă calitate sau placcate cu argint

Două zone de sertizare pentru conductor și izolație



Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Contacte pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000796

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contact pentru conectori industriali

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-D 1.6 contacte ștanțate

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Secțiunea conductorului (mm ²)	Suprafață	Lungime de dezizolare (mm)	Bucăți / UA
Contacte						
11241100	H-D 1.6 ștanțate	tată	0.14 - 0.5	Ag	3,0	100
11231100	H-D 1.6 ștanțate	mamă	0.14 - 0.5	Ag	3,0	100
11221000	H-D 1.6 ștanțate	tată	0.5 - 1.5	Ag	4,0	100
11236100	H-D 1.6 ștanțate	mamă	0.5 - 1.5	Ag	4,0	100
11223500	H-D 1.6 ștanțate	tată	1.5 - 2.5	Ag	4,0	100
11228500	H-D 1.6 ștanțate	mamă	1.5 - 2.5	Ag	4,0	100
11243100	H-D 1.6 ștanțate	tată	0.14 - 0.5	Au	3,0	100
11233100	H-D 1.6 ștanțate	mamă	0.14 - 0.5	Au	3,0	100
11221300	H-D 1.6 ștanțate	tată	0.5 - 1.5	Au	4,0	100
11238100	H-D 1.6 ștanțate	mamă	0.5 - 1.5	Au	4,0	100

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16