

EPIC® M-D 1.0 D-Sub contacte ștanțate pe rolă


Pentru inserturile și modulele EPIC® rectangulare

Informații

Contacte placate cu aur sau argint, în 2 nivele de calitate

Pentru linii de sertizare automată

Două zone de sertizare pentru conductor și izolație



Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Contacte pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000796

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contact pentru conectori industriali

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® M-D 1.0 D-Sub contacte ștanțate pe rolă

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Secțiunea conductorului (mm ²)	Suprafață	Lungime de dezizolare (mm)	Notă	Bucăți / UA
Contacte							
44429011	EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,08-0,22 (500)	tată	0.08 - 0.22	Au (0.8 μm)	2.5 + 0.5	1 rolă (PU) = 500 contacte	1
44429007	EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,08-0,22 (500)	mamă	0.08 - 0.22	Au (0.8 μm)	2.5 + 0.5	1 rolă (PU) = 500 contacte	1
44429013	EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,08-0,22 (500)	tată	0.08 - 0.22	Au (0.1 μm)	2.5 + 0.5	1 rolă (PU) = 500 contacte	1
44429009	EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,08-0,22 (500)	mamă	0.08 - 0.22	Au (0.1 μm)	2.5 + 0.5	1 rolă (PU) = 500 contacte	1
44429012	EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,22-0,56 (500)	tată	0.22 - 0.56	Au (0.8 μm)	2.5 + 0.5	1 rolă (PU) = 500 contacte	1
44429008	EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,22-0,56 (500)	mamă	0.22 - 0.56	Au (0.8 μm)	2.5 + 0.5	1 rolă (PU) = 500 contacte	1
44429014	EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,22-0,56 (500)	tată	0.22 - 0.56	Au (0.1 μm)	2.5 + 0.5	1 rolă (PU) = 500 contacte	1
44429010	EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,22-0,56 (500)	mamă	0.22 - 0.56	Au (0.1 μm)	2.5 + 0.5	1 rolă (PU) = 500 contacte	1
44429030	EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,22-0,56 (10k)	tată	0.22 - 0.56	Au (0.1 μm)	2.5 + 0.5	1 rolă (VPE) = 10.000 de contacte	1
44429031	EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,22-0,56 (10k)	mamă	0.22 - 0.56	Au (0.1 μm)	2.5 + 0.5	1 rolă (VPE) = 10.000 de contacte	1

EPIC® M-D 1.0 D-Sub contacte ștanțate pe rolă