

EPIC® MC 2.5 contacte ștanțate pe rolă

Pentru inserturile și modulele EPIC® rectangulare

Contactele ștanțate sunt înfășurate pe role a câte 100 sau 200 de bucăți și sunt adecvate pentru utilizarea pentru secțiuni transversale cuprinse între 0,5 și 1,5 mm² și între 1,5 și 2,5 mm².

Informații

Contacte placate cu argint pasivizat

pentru sertizare foarte rapidă cu instrument de sertizare manuală pentru contacte la rolă

Două zone de sertizare pentru conductor și izolație



Caracteristicile produsului

Contact ștanțat placat cu argint, la rolă mică

Utilizați cleștele de sertizare manuală 11147005 pentru secțiuni cuprinse între 0,5 și 1,5 mm²

Utilizați cleștele de sertizare manuală 11147006 pentru secțiuni cuprinse între 1,5 și 2,5 mm²

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Contacte pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000796

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contact pentru conectori industriali

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® MC 2.5 contacte ștanțate pe rolă

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Secțiunea conductorului (mm ²)	Suprafață	Lungime de dezizolare (mm)	Notă	Bucăți / UA
Contacte							
11208000	EPIC® MC SCBG AG 0.5-1.5 200 LI	tată	0.5 - 1.5	Ag	3.5 + 0.5	1 rolă (PU) = 200 contacte	1
11209000	EPIC® MC BCBG AG 0.5-1.5 200 LI	mamă	0.5 - 1.5	Ag	3.5 + 0.5	1 rolă (PU) = 200 contacte	1
11208500	EPIC® MC SCBG AG 1.5-2.5 100 LI	tată	1.5 - 2.5	Ag	3.5 + 0.5	1 rolă (PU) = 100 contacte	1
11209500	EPIC® MC BCBG AG 1.5-2.5 100 LI	mamă	1.5 - 2.5	Ag	3.5 + 0.5	1 rolă (PU) = 100 contacte	1

Ultima actualizare (26.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16