

EPIC® MC Coax-Contacte

Pentru inserturile și modulele EPIC® rectangulare

Conductorul intern și gulerul extern al cablului coaxial sunt legate de contact prin lipire.

Informații

Se selectează contactele potrivite tipului de cablu coaxial, 50 sau 75 Ohm

Toate contactele sunt placate cu aur, de cea mai înaltă calitate



Caracteristicile produsului

Conectare prin cositorire: conductorul interior și manșonul exterior al cablului coaxial se cositoresc

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Contacte pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000796

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contact pentru conectori industriali

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® MC Coax-Contacte

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Suprafață	Pentru tipul de cablu	Packaging unit
Conectare prin cositorire					
44429018	EPIC® MC SLEM 50Ohm RG58CU	tată	Au	RG 58 CU	10
44429017	EPIC® MC BLEM 50Ohm RG58CU	mamă	Au	RG 58 CU	10
44429020	EPIC® MC SLEM 75Ohm RG180BU	tată	Au	RG 180 BU	10
44429019	EPIC® MC BLEM 75Ohm RG180BU	mamă	Au	RG 180 BU	10
44429022	EPIC® MC SLEM 75Ohm RG187AU	tată	Au	RG 187 AU	10
44429021	EPIC® MC BLEM 75Ohm RG187AU	mamă	Au	RG 187 AU	10
Conexiune prin sertizare / cositorire					
11214200	MC SLEM COAX tată	tată	Au	RG 58	1
11219200	MC BLEM COAX mamă	mamă	Au	RG 58	1

Ultima actualizare (24.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MC Coax-Contacte