

EPIC®MC 3.6 contacte prelucrate 16 mm²

Pentru inserturile și modulele EPIC® rectangulare

Contactele prelucrate pentru o secțiune de cablu de 16 mm² se livrează în unități ambalate a câte 20 de bucăți. Este recomandat să comandați și bacurile de sertizare.

Informații

Contact sertizabil pentru module de putere

Contacte placate cu argint pasivizat



Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168

ETIM 6.0 Descriere clasa: Sculă de sertizare papuci de cablu, pini terminali și conectori de ecran

Rezistența de contact:

< 1 mOhm

Contacte:

Aliaje de cupru, placat cu argint tare/aur

Cicluri de operare mecanică:

500

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC®MC 3.6 contacte prelucrate 16 mm2

Articol nr.	Descriere articol	Inserturi	Versiune	Secțiune (mm ²)	Suprafață	Bucăți / UA
Contacte						
44424014	EPIC® Modular SCEM AG 16 D=3.6	Contact sertizabil pentru modulele HC2	tată	16	Ag	20
44424015	EPIC® Modular BCEM AG 16 D=3.6	Contact sertizabil pentru modulele HC2	mamă	16	Ag	20
Papuci inelari pentru conductorul de împământare						
44424029	EPIC® KB 16-4R	Papuci inelari pentru conectarea conductorului de protecție de 16mm ² la carcasa modulului	papuc inel	16	-	10

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC®MC 3.6 contacte prelucrate 16 mm²

