


EPIC® H-A 10 AG-LB

Acești conectori sunt atractivi datorită carcaselor compacte

Carcasa metalică robustă cu levier de blocare și garnitură, reprezintă opțiunea ideală pentru instalarea în spații înguste.

Informații

Testat pentru clasa de protecție UL50E



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Robust



Impermeabil

Beneficii

Mic, economisește spațiu, pentru locuri înguste

Domeniul de utilizare

Fabricarea de mașini și echipamente
Ingineria proceselor
Laborator de electronică

Caracteristicile produsului

Carcasă cu montare pe tablou
un singur levier de blocare
Inclus: garnitură plată

EPIC® H-A 10 AG-LB

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material:	Carcasă: aliaj de aluminiu, gri Levier: oțel zincat Etanșare: NBR
Clasa de protecție:	IP 65 (închis) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-A 10 AG-LB

Articol nr.	Descriere articol	M	Bucăți / UA
Carcasă H-A: montaj pe tablou (un levier)			
10442000	H-A 10 AG-LB	AG	5