



EPIC® H-A 16 AG-LB

Acești conectori sunt atractivi datorită carcaselor compacte

Carcasa metalică este adecvată pentru aplicații care necesită un număr mare de contacte. Este prevăzută cu o garnitură, levier de blocare și poate fi utilizată chiar și în laboratoarele de electronică.

Informații

Testat pentru clasa de protecție UL50E



Impermeabil



Robust



Rezistența mecanică



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale

Beneficii

mic și compact pentru aplicații cu un număr mare de contacte

Domeniul de utilizare

Fabricarea de mașini și echipamente

Ingineria proceselor

Laborator de electronică

Caracteristicile produsului

Carcasă cu montare pe tablou

un singur levier de blocare

Inclus: garnitură plată

EPIC® H-A 16 AG-LB

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
Material:	Carcasă: aliaj de aluminiu, gri Levier: oțel zincat Etanșare: NBR
Clasa de protecție:	IP 65 (închis) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-A 16 AG-LB

Articol nr.	Descriere articol	M
Carcasă H-A: montaj pe tablou (un levier)		
10462000	H-A 16 AG-LB	-