


EPIC® H-A 16 TBF-LB

Acești conectori sunt atractivi datorită carcaselor compacte

Carcasa metalică robustă și compactă este ideală pentru utilizarea în sistemele de comandă sau în laboratoarele de electronică.

Informații

Testat pentru clasa de protecție UL50E



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Robust



Impermeabil

Beneficii

mic și compact pentru aplicații cu un număr mare de contacte

Domeniul de utilizare

Fabricarea de mașini și echipamente
Ingineria proceselor
Laborator de electronică

Caracteristicile produsului

Carcasă cuplă cablu, varianta joasă
un singur levier de blocare
Intrarea dreaptă a cablului
Versiune cu / fără gât

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 16 TBF-LB

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material:	Carcasă: aliaj de aluminiu, gri Levier: oțel zincat Etanșare: NBR
Clasa de protecție:	IP 65 (închis) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-A 16 TBF-LB

Articol nr.	Descriere articol	M	PG	Gât	Bucăți / UA
Carcasă H-A: cuplă de cablu (intrare dreaptă pentru cablu, un levier)					
10563000	H-A 16 TBF-LB 16	-	16	da	5
19563000	H-A 16 TBF-LB M20	20	-	-	5
19563200	H-A 16 TBF-LB M25	25	-	-	5