EPIC® H-A 3 AG

Design inovator al carcasei din metal sau plastic

Locks reliably, does not burn, and protects the internal insert from dust and moisture: these are just three of the essential features of our newly revamped rectangular connector housing. The lightweight polyamide panel-mount base is also halogen-free, UV-resistant and securely sealed to the device or machine thanks to the NBR material.

Informații

The panel-mount base of the EPIC® H-A 3 series is now available with a new design, with a marking arrow and an integrated seal. The single lever is no longer made of metal, but plastic.





- În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale
- Rezistenţa mecanică
- Robust
- Impermeabil

Beneficii

Seria EPIC® H-A 3 cuprinde cele mai mici carcase din gama de conectori industriali pentru condiții grele și asigură conexiuni sigure în cele mai mici spații.
Carcasa cu montare pe tablou poate fi conectată cu multe carcase din piață
With open base for cable entry into the housing or control cabinet.
Potrivit pentru cablarea dulapurilor electrice.
The locking takes place using a plastic single lever.

Domeniul de utilizare

Pentru a proteja unsertul conectorului de influențele mediului.
Pentru utilizare cu mai multe inserturi pentru conectori rectangulari EPIC®.
For connecting devices and machines to the power supply.

Ultima actualizare (28.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 AG

Adecvat pentru utilizare la exterior.

Caracteristicile produsului

Carcasă cu montare pe tablou
1 levier
Inclus: garnitură plată

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material:	Carcasă: aliaj de zinc turnat sub presiune, vopsită în câmp electrostatic, gri Levier: oțel zincat Etanșare: NBR Carcasă: compus termoplast negru sau gri Levier: oțel zincat Etanșare: NBR
Clasa de protecție:	IP 65 (închis) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (28.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 AG

Articol nr.	Descriere articol	M	Material	Culoare	Bucăţi / UA
Carcasă H-A: montaj pe tablou (dreaptă)					
10422500	H-A 3 MAG	AG	aliaj de zinc turnat sub presiune	gri	10
10422000	H-A 3 AG gr	AG	Termoplast	gri	10
10422200	H-A 3 AG bk	AG	Termoplast	negru	10

Ultima actualizare (28.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16