

## EPIC® H-A 3 AG

Design inovator al carcasei din metal sau plastic

Se blochează ferm, nu arde și protejează inserția internă împotriva prafului și umidității: acestea sunt doar trei dintre caracteristicile esențiale ale carcasei noastre dreptunghiulare modernizată recent. Baza ușoară din poliamidă pentru montare pe suprafață nu conține halogen, este rezistentă la razele UV și asigură o etanșare bună față de dispozitiv sau utilaj, datorită materialului NBR.

### Informații

Baza pentru montare pe panou din seria EPIC® H-A 3 este acum disponibilă cu un nou design, care include o săgeată de marcare și etanșare integrată. Levierul nu mai este fabricat din metal, ci din plastic.



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Robust



Impermeabil

### Beneficii

Seria EPIC® H-A 3 cuprinde cele mai mici carcase din gama de conectori industriali pentru condiții grele și asigură conexiuni sigure în cele mai mici spații.

Carcasa cu montare pe tablou poate fi conectată cu multe carcase din piață

Cu bază deschisă pentru intrarea cablurilor în carcasă sau în dulapul de control.

Potrivit pentru cablarea dulapurilor electrice.

Blocarea se realizează cu ajutorul unui levier din plastic.

### Domeniul de utilizare

Pentru a proteja unsertul conectorului de influențele mediului.

Pentru utilizare cu mai multe inserturi pentru conectori rectangulari EPIC®.

Pentru conectarea dispozitivelor și a utilajelor la sursa de alimentare.

Ultima actualizare (29.03.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-A 3 AG

Adecvat pentru utilizare la exterior.

### Caracteristicile produsului

Carcasă cu montare pe tablou

1 levier

Inclus: garnitură plată

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali

Material:

Carcasă: aliaj de zinc turnat sub presiune, vopsită în câmp electrostatic, gri

Levier: oțel zincat

Etanșare: NBR

Carcasă: compus termoplast negru sau gri Levier: oțel zincat

Etanșare: NBR

Clasa de protecție:

IP 65 (închis)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)

Testat VDE:

Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437

Testat UL:

UL nr. document: E75770

Gama de temperatură:

-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**EPIC® H-A 3 AG**

Articol nr.	Article description	M	Material	Culoare	Bucăți / UA
Carcasă H-A: montaj pe tablou (dreaptă)					
10422500	H-A 3 MAG	AG	aliaj de zinc turnat sub presiune	gri	10
10422000	H-A 3 AG gr	AG	Termoplast	gri	10
10422200	H-A 3 AG bk	AG	Termoplast	negru	10

Ultima actualizare (29.03.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® H-A 3 AG**

