

EPIC® H-A 3 AGS

Design inovator al carcasei din metal sau plastic

Carcasa robustă unghiulară pentru instalarea în conectori rectangulari poate fi utilizată, de exemplu, în laboratoarele de electronică.

Informații

Carcasă din material plastic ușor, rezistent chimic

Testat pentru clasa de protecție UL50E



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Robust



Impermeabil

Beneficii

Carcasa din material plastic sau versiune de execuție metalică pentru conectori siguri în cel mai mic spațiu

Domeniul de utilizare

Fabricarea de mașini și echipamente

Ingineria proceselor

Laborator de electronică

Caracteristicile produsului

Carcasă cu montare pe tablou

1 levier

Varianța unghiulară

Inclus: garnitură plată

Ultima actualizare (12.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 AGS

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material:	Carcasă: aliaj de zinc turnat sub presiune, vopsită în câmp electrostatic, gri Levier: oțel zincat Etanșare: NBR Carcasă: compus termoplast negru sau gri Levier: oțel zincat Etanșare: NBR
Clasa de protecție:	IP 65 (încis) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-A 3 AGS

Articol nr.	Descriere articol	M	Material	Culoare	Bucăți / UA
Carcasă H-A: montaj pe tablou (în unghi)					
10423500	H-A 3 Mags	AG	aliaj de zinc turnat sub presiune	gri	10
10423100	H-A 3 Ags	AG	Termoplast	negru	10
10423000	H-A 3 Ags	AG	Termoplast	gri	10

EPIC® H-A 3 AGS

