

EPIC® H-A 3 MAGD

Design inovator al carcasei din metal sau plastic

Carcasa pentru conectorii rectangulari este prevăzută cu o intrare directă pentru cabluri și bolțuri pentru levier de blocare. Carcasa este adecvată pentru utilizarea în construcția de mașini și instalații.

Informații

Fabricat în Germania



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Șină



Energie eoliana



Potrivit pentru exterior



Rezistență chimică bună



Cu întârziere la propagarea flăcării



Rezistent la coroziune



Rezistența mecanică

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 MAGD



Robust

Beneficii

Seria EPIC® H-A 3 cuprinde cele mai mici carcase din gama de conectori industriali pentru condiții grele și asigură conexiuni sigure în cele mai mici spații.

Carcasa cu montare pe tablou poate fi conectată cu multe carcase din piață

Capacul de protecție protejează împotriva influențelor mediului înconjurător atunci când nu este conectat.

Garnitura internă integrată simplifică asamblarea (fără piese mici care pot fi pierdute).

Potrivit pentru cablarea dulapurilor electrice.

Domeniul de utilizare

Pentru a proteja unsertul conectorului de influențele mediului.

Pentru utilizare cu mai multe inserturi pentru conectori rectangulari EPIC®.

Pentru închiderea orificiilor metrice neocupate pe carcasă.

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali

Material:

Carcasă: aliaj de zinc turnat sub presiune, vopsită în câmp electrostatic, gri

Levier: oțel zincat

Etanșare: NBR

Clasa de protecție:

IP 66 / IP 68 1 metru / 10 ore (închis)

IP 44 (capac închis)

Gama de temperatură:

-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-A 3 MAGD

Articol nr.	Descriere articol	Bucăți / UA
Capac cu garnitură pentru inserturi tip mamă și tip tată		
10455110	EPIC® H-A 3 MAGD	10
Capac fără garnitură pentru inserturi tip tată		
10455120	EPIC® H-A 3 MAGD fără garnitură	10