

## EPIC® H-A 3 MEG

Carcasă metalică inovatoare

Conector rectangular EPIC®, carcasă cu intrare unghiulară, cu piuliță de blocare, IP68, zinc turnat sub presiune

### Informații

Carcasă inovatoare, montare cu șuruburi

Testat pentru clasa de protecție UL50E



Componente de automatizare complementare de la Lapp



Industrie alimentară



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Șină



Rezistența mecanică



Robust



Impermeabil

### Beneficii

Seria EPIC® H-A 3 cuprinde cele mai mici carcase din gama de conectori industriali pentru condiții grele și asigură conexiuni sigure în cele mai mici spații.

Carcasa încorporată poate fi conectată cu multe carcase disponibile în piață.

Cu un înveliș de aur rezistent la coroziune pentru o rezistență de contact scăzută și o durată de viață lungă a produsului.

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-A 3 MEG

Acoperire cu argint pentru protecție împotriva oxidării și pentru o conductivitate electrică și termică ridicată.  
Potrivit pentru cablarea dulapurilor electrice.

### Domeniul de utilizare

Pentru a proteja insertul conectorului de influențele mediului.  
Pentru utilizare cu mai multe inserturi pentru conectori rectangulari EPIC®.  
Pentru închiderea orificiilor metrice neocupate pe carcasă.  
Rezistă la solicitări mecanice mari.  
Adecvat pentru utilizare la exterior.

### Caracteristicile produsului

Carcasă montată cu șurub, inclusiv garnitură plată și contrapiulițe  
1 levier

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material:	Carcasă: aliaj de zinc turnat sub presiune, vopsită în câmp electrostatic, gri Levier: oțel zincat Etanșare: NBR Carcasă: compus termoplast negru sau gri Levier: oțel zincat Etanșare: NBR
Clasa de protecție:	IP 65 (închis) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocați)
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**EPIC® H-A 3 MEG**

Articol nr.	Descriere articol	Material	Bucăți / UA
10422505	EPIC H-A 3 MEG	aliaj de zinc turnat sub presiune	10

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16