

EPIC® H-A 3 MTG


Design inovator al carcasei din metal sau plastic

Carcasa metalică compactă, robustă, este ideală pentru utilizarea cu un conector rectangular și pentru circuite de alimentare în spații înguste.

Informații

Carcasă metalică mică, solidă

Testat pentru clasa de protecție UL50E



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Robust



Impermeabil

Beneficii

Seria EPIC® H-A 3 cuprinde cele mai mici carcase din gama de conectori industriali pentru condiții grele și asigură conexiuni sigure în cele mai mici spații.

Carcasa cu montare pe cablu poate fi conectată la multe carcase disponibile în comerț (cuple de cabluri, carcase cu montare pe suprafață sau pe tablou).

Blocarea se face printr-un singur levier de pe contrapiesă.

Cu gaură filetată pentru utilizarea cu o presetupă corespunzătoare.

Potrivit pentru cablarea dulapurilor electrice.

Domeniul de utilizare

Pentru a proteja unsertul conectorului de influențele mediului.

Pentru utilizare cu mai multe inserturi pentru conectori rectangulari EPIC®.

Pentru închiderea orificiilor metrice neocupate pe carcasă.

Ultima actualizare (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 MTG

Rezistă la solicitări mecanice mari.

Caracteristicile produsului

Capac carcasă
Bolțuri pentru un levier de blocare
Intrarea dreaptă a cablului
Versiune cu /fără presetupă
Carcasă metalică

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material:	Carcasă: aliaj de zinc turnat sub presiune acoperit electrostatic gri Lever: oțel zincat
Clasa de protecție:	IP 65 (încis) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-A 3 MTG

Articol nr.	Descriere articol	M	PG	Material	Culoare	Presetupă	Gama de prindere a cablurilor	Bucăți / UA
Carcasă H-A: montaj pe cablu (intrare dreaptă pentru cablu)								
10512100	H-A 3 MTgv	-	11	aliaj de zinc turnat sub presiune	gri	-	-	10
10426500	H-A 3 MTgv	-	11	aliaj de zinc turnat sub presiune	gri	da	6.5 - 12	10
19512100	H-A 3 MTg M20	20	-	aliaj de zinc turnat sub presiune	gri	-	-	10
19426500	H-A 3 MTgv M20	20	-	aliaj de zinc turnat sub presiune	gri	da	3 - 13.5	10
19512102	H-A 3 MTGV 7-13	-	-	aliaj de zinc turnat sub presiune	-	da	7.0 - 13.0	10