

EPIC® H-A 3 MTGVB

Design inovator al carcasei din metal sau plastic

Carcasa metalică pentru amplasarea conectorilor rectangulari poate fi comandată cu sau fără ieșire cablu.

Informații

Carcasă metalică mică, solidă

Testat pentru clasa de protecție UL50E



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Robust



Impermeabil

Beneficii

Seria EPIC® H-A 3 cuprinde cele mai mici carcase din gama de conectori industriali pentru condiții grele și asigură conexiuni sigure în cele mai mici spații.

Carcasa de cuplare poate fi conectată cu multe carcase cu montaj pe cablu disponibile în comerț.

Presetupa integrată SKINTOP® din alamă este utilizat pentru etanșarea și fixarea cablului. În comparație cu carcasele în care presetupa se adaugă separat, dimensiunea totală a carcasei este mai puțin voluminoasă.

Blocarea se face cu un singur levier.

Potrivit pentru cablarea dulapurilor electrice.

Domeniul de utilizare

Pentru a proteja insertul conectorului de influențele mediului.

Pentru utilizare cu mai multe inserturi pentru conectori rectangulari EPIC®.

Pentru închiderea orificiilor metrice neocupate pe carcasă.

Rezistă la solicitări mecanice mari.

Ultima actualizare (29.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 MTGVB

Caracteristicile produsului

Carcasă cuplă cablu

1 levier

Intrarea dreaptă a cablului

Versiune cu /fără presetupă

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali

Material:

Carcasă: aliaj de zinc turnat sub presiune acoperit electrostatic gri

Levier: oțel zincat

Clasa de protecție:

IP 65 (încis)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocați)

Testat VDE:

Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437

Testat UL:

UL nr. document: E75770

Gama de temperatură:

-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-A 3 MTGVB

Articol nr.	Descriere articol	M	PG	Material	Culoare	Presetupă	Gama de prindere a cablurilor	Bucăți / UA
Carcasă H-A: cuplă de cablu (intrare dreaptă pentru cablu)								
10512900	H-A 3 MTgvb	-	11	aliaj de zinc turnat sub presiune	gri	-	-	10
10429500	H-A 3 MTgvb	-	11	aliaj de zinc turnat sub presiune	gri	da	6.5 - 12	10
19512900	EPIC® H-A 3 MTgvb M20	20	-	aliaj de zinc turnat sub presiune	gri	-	-	10
19429500	EPIC® H-A 3 MTgvb M20	20	-	aliaj de zinc turnat sub presiune	gri	da	3.0 - 13.5	10

EPIC® H-A 3 MTGVB

