

EPIC® H-A 3 TG

Design inovator al carcasei din metal sau plastic

Carcasa robusta din plastic este prevăzută cu o intrare directă pentru cabluri și bolțuri pentru levier de blocare. Este adecvată pentru utilizarea în laboratoarele de electronică.

Informații

Carcasă din material plastic ușor, rezistent chimic
Testat pentru clasa de protecție UL50E



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Robust



Impermeabil

Beneficii

Carcasa din material plastic sau versiune de execuție metalică pentru conectori siguri în cel mai mic spațiu

Domeniul de utilizare

Fabricarea de mașini și echipamente
Ingineria proceselor
Laborator de electronică

Caracteristicile produsului

Capac carcasă
Bolțuri pentru un levier de blocare
Intrarea dreaptă a cablului

Ultima actualizare (17.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 TG

Versiune cu /fără presetupă

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material:	Levier din termoplast gri, negru: Oțel zincat
Clasa de protecție:	IP 65 (închis) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-A 3 TG

Articol nr.	Descriere articol	M	PG	Material	Diametrul exterior	Presetupă	Gama de prindere a cablurilor	Bucăți / UA
10425500	H-A 3 Tgv	-	11	Termoplast	negru	-	-	10
10426000	H-A 3 Tgv	-	11	Termoplast	gri	-	-	10
10426700	H-A 3 Tgv	-	11	Termoplast	negru	da	6.5 - 12	10
10426400	H-A 3 Tgv	-	11	Termoplast	gri	da	6.5 - 12	10
19425500	H-A 3 Tgv M20	20	-	Termoplast	negru	-	-	10
19426000	H-A 3 Tgv M20	20	-	Termoplast	gri	-	-	10

Ultima actualizare (17.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 TG

