

EPIC® H-A 3 TG

Design inovator al carcasei din metal sau plastic

Locks reliably, does not burn, and protects the internal insert from dust and moisture: these are just three of the essential features of our newly revamped rectangular connector housing. The lightweight polyamide hood is also halogen-free, UV-resistant and has an M20 thread for connecting a cable or conduit gland.

Informații

The hood of the EPIC® H-A 3 series is now available with a new design, including a marking arrow and an M20 thread.



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Robust



Impermeabil

Beneficii

Seria EPIC® H-A 3 cuprinde cele mai mici carcase din gama de conectori industriali pentru condiții grele și asigură conexiuni sigure în cele mai mici spații.

Carcasa cu montare pe cablu poate fi conectată la multe carcase disponibile în comerț (cuple de cabluri, carcase cu montare pe suprafață sau pe tablou).

Cu gaură filetată pentru utilizarea cu o presetupă corespunzătoare.

Articles with a "V" in the article name already contain a SKINTOP® plastic cable gland for sealing and strain-relieving cable entry. In comparison to housings where the cable gland is added separately, the overall size of this housing is more space-saving.

Potrivit pentru cablarea dulapurilor electrice.

Domeniul de utilizare

Pentru a proteja unsertul conectorului de influențele mediului.

Pentru utilizare cu mai multe inserturi pentru conectori rectangulari EPIC®.

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 TG

For connecting devices and machines to the power supply.
Adecvat pentru utilizare la exterior.

Caracteristicile produsului

Capac carcasă
Bolțuri pentru un levier de blocare
Intrarea dreaptă a cablului
Versiune cu /fără presetupă

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material:	Levier din termoplast gri, negru: Oțel zincat
Clasa de protecție:	IP 65 (încis) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-A 3 TG

Articol nr.	Descriere articol	M	PG	Material	Culoare	Presetupă	Gama de prindere a cablurilor	Bucăți / UA
10426000	H-A 3 TG PG11 gr	-	11	Termoplast	gri	-	-	10
10425500	H-A 3 TG PG11 bk	-	11	Termoplast	negru	-	-	10
10426400	H-A 3 TGV PG11 gr	-	11	Termoplast	gri	da	6.5 - 12	10
10426700	H-A 3 TGV PG11 bk	-	11	Termoplast	negru	da	6.5 - 12	10
19426000	H-A 3 TG M20 gr	20	-	Termoplast	gri	-	-	10
19425500	H-A 3 TG M20 bk	20	-	Termoplast	negru	-	-	10
19426400	H-A 3 TGV M20 gr	20	-	Termoplast	gri	da	3.0 - 13.5	10
19426700	H-A 3 TGV M20 bk	20	-	Termoplast	negru	da	3.0 - 13.5	10

EPIC® H-A 3 TG

