

EPIC® H-A 3 TGB

Design inovator al carcasei din metal sau plastic

Se blochează ferm, nu arde și protejează inserția internă împotriva prafului și umidității: acestea sunt doar trei dintre caracteristicile esențiale ale carcasei noastre dreptunghiulare modernizată recent. De asemenea, carcasa ușoară din poliamidă tip cuplă nu conține halogen, este rezistentă la razele UV și are un filet M20 pentru conectarea unei presetupe sau a unei piese de blocare pentru tuburi de protecție.

Informații

Carcasa tip cuplă din seria EPIC® H-A 3 este acum disponibilă cu un nou design, care include o săgeată de marcare și filet M20.



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Robust



Impermeabil

Beneficii

Seria EPIC® H-A 3 cuprinde cele mai mici carcase din gama de conectori industriali pentru condiții grele și asigură conexiuni sigure în cele mai mici spații.

Carcasa de cuplare poate fi conectată cu multe carcase cu montaj pe cablu disponibile în comerț.

Conexiunea rapidă a carcasei tip cuplă (ambele carcase se montează pe cablu) nu este fixă și acționează ca o prelungire a cablului.

Potrivit pentru cablarea dulapurilor electrice.

Blocarea se realizează cu ajutorul unui levier din plastic.

Domeniul de utilizare

Pentru a proteja unsertul conectorului de influențele mediului.

Pentru utilizare cu mai multe inserturi pentru conectori rectangulari EPIC®.

Ultima actualizare (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 TGB

Pentru conectarea dispozitivelor și a utilajelor la sursa de alimentare.
Adecvat pentru utilizare la exterior.

Caracteristicile produsului

Carcasă cuplă cablu
1 levier
Intrarea dreaptă a cablului
Versiune cu /fără presetupă

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material:	Levier din termoplast gri, negru: Oțel zincat
Clasa de protecție:	IP 65 (încis) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-A 3 TGB

Articol nr.	Descriere articol	M	PG	Material	Culoare	Presetupă	Gama de prindere a cablurilor	Bucăți / UA
Filet PG								
10429000	H-A 3 TGB PG11 gr	-	11	Termoplast	gri	-	-	10
10429200	H-A 3 TGB PG11 bk	-	11	Termoplast	negru	-	-	10
10429100	H-A 3 TGVB PG11 gr	-	11	Termoplast	gri	da	6.5 - 12	10
10620300	H-A 3 TGVB PG11 bk	-	11	Termoplast	negru	da	6.5 - 12	10
Filet metric								
19429000	H-A 3 TGB M20 gr	20	-	Termoplast	gri	-	-	10
19429200	H-A 3 TGB M20 bk	20	-	Termoplast	negru	-	-	10
19429100	H-A 3 TGVB M20 gr	20	-	Termoplast	gri	da	3.0 - 13.5	10
19620300	H-A 3 TGVB M20 bk	20	-	Termoplast	negru	da	3.0 - 13.5	10

Ultima actualizare (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

 Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
 PN 0456 / 02_03_16