


EPIC® H-A 32 AD-BO

Carcasă robustă pentru 2 inserturi

Carcasa metalică cu o garnitură și bolțuri pentru două levieri, este adecvată pentru sistemele de comandă și pentru instalațiile care necesită economie de spațiu.

Informații

Carcasă H-A 32, compactă, din metal, dublă (pentru două inserturi)



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Robust



Impermeabil

Beneficii

Pentru două inserturi din seriile H-A, H-D și STA. Economie de spațiu.

Domeniul de utilizare

Fabricarea de mașini și echipamente
Ingineria proceselor

Caracteristicile produsului

Carcasă cu montare pe tablou
Bolțuri pentru două levieri de închidere
Capac metalic
Inclus: garnitură plată

Ultima actualizare (22.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 32 AD-BO

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali

Material:

Carcasă: aliaj de aluminiu, gri

Levier: oțel zincat

Etanșare: NBR

Clasa de protecție:

IP 65 (închis)

IP 40 (capac închis)

Gama de temperatură:

-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-A 32 AD-BO

Articol nr.	Descriere articol	M	Bucăți / UA
Carcasă H-A: montaj pe tablou (capac, bolțuri pentru două levieri)			
70503000	H-A 32 AD-BO	AG	5

Ultima actualizare (22.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16