



EPIC® H-A 48 SGRL

Carcasă robustă pentru 3 inserturi

Carcasa cu montaj pe suprafață cu 2 intrări pentru cabluri și 2 leviere, potrivită pentru 3 inserturi poate fi utilizată, de exemplu, în sistemele de comandă.

Informații

Carcasă H-A 48, compactă, din metal, dublă (pentru două inserturi)



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Robust



Impermeabil

Beneficii

În această carcasă pot fi inserate trei inserturi diferite H-A 16 pentru o flexibilitate maximă de configurare
Carcasă M40 pe M50 extensibilă cu SKINTOP 53112083 (interval de prindere 27 - 35 mm)

Domeniul de utilizare

Fabricarea de mașini și echipamente
Ingineria proceselor

Caracteristicile produsului

Cu baza montată pe suprafață
Leviere duble
2 intrări de cablu

Ultima actualizare (12.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 48 SGRL

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali

Material:

Carcasă: aliaj de aluminiu vopsit, gri

Levier: oțel zincat

Etanșare: NBR

Clasa de protecție:

IP 65 (închis)

Gama de temperatură:

-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-A 48 SGRL

Articol nr.	Descriere articol	M	Bucăți / UA
Carcasă H-A: montaj pe suprafață plană (2 intrari pt cabluri, două levieri)			
19639600	H-A 48 SGRL M40	40	1