
EPIC® H-A 3

Insert H-A , pini terminali cu șurub pentru secţiuni de până la 2,5 mm²


Insertul mic și robust este adecvat pentru conectorii de alimentare și poate fi utilizat, de exemplu, și pentru construcția de mașini si echipamente sau în sisteme de comandă.

Informații

Conector de putere mic, pentru alimentări mono sau trifazate
uşor de asamblat datorită intrării drepte a conductorilor
Fabricat în Germania







- În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale
- Şină
- Energie eoliana
- Timpul de asamblare
- Cerinţa de spaţiu
- Certificări multiple

Beneficii

H-A 3 / H-A 4 sunt folosite ori de câte ori spaţiul este limitat
Uşor de întreţinut conexiunea prin şurub
Conectare uşoară a cablului cu intrare dreaptă
Aplicații feroviare
- Protecție împotriva incendiilor pe vehiculele feroviare: Test conform cu EN 45545-2. Seturile de cerințe R22 și R23. Nivel de hazard HL1, HL2 și HL4

Ultima actualizare (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3

Domeniul de utilizare

Fabricarea de maşini şi echipamente
Ingineria proceselor
Construcţia de aparate electrice
Aplicații feroviare/ construcția de vehicule

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali
Tensiunea nominală (V):	IEC: 400 V UL: 600 V CSA: 600 V
Tensiunea nominală de impuls:	4 kV
Curent nominal (A):	IEC: 23 A UL: 10 A CSA: 10 A
Grad de poluare:	3
Flamabilitate:	UL94 V-0
Rezistența de contact:	1.5 - 4 mOhm
Contacte:	Aliaje de cupru, placat cu argint tare/aur
Numărul contactelor:	3 + PE
Metoda de fixare:	Conexiune cu șurub: 0,5 - 2,5 mm^2 (2,5 mm^2 cu pini pentru conductoare, în funcție de profilul de sertizare)
Lungime de dezizolare (mm):	6
Cicluri de operare mecanică:	100
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40 °C la +100 °C, Termen scurt: până la +125 °C

Observație

Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.


Ultima actualizare (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Numărul de contacte	Bucăţi / UA
H-A ,3 pini terminali cu șurub				
10420000	H-A 3 SS	tată	1 - 3	10
10421000	H-A 3 BS	mamă	1 - 3	10

Ultima actualizare (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3



Ultima actualizare (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16