

EPIC® H-A 4

Insert H-A , pini terminali cu șurub pentru secțiuni de până la 2,5 mm²

Insertul robust este dotat cu conexiuni cu șurub, ușor de operat și adecvat, de exemplu, pentru utilizarea în sisteme de comandă.

Informații

insert pentru sistem trifazat cu nul
ușor de asamblat datorită intrării drepte a conductorilor
Fabricat în Germania



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Șină



Energie eoliana



Timpu de asamblare



Cerința de spațiu



Certificări multiple

Beneficii

H-A 3 / H-A 4 sunt folosite ori de câte ori spațiul este limitat

Ușor de întreținut conexiunea prin șurub

Conectare ușoară a cablului cu intrare dreaptă

Ultima actualizare (01.08.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 4

Aplicații feroviare

- Protecție împotriva incendiilor pe vehiculele feroviare: Test conform cu EN 45545-2. Seturile de cerințe R22 și R23. Nivel de hazard HL1, HL2 și HL4

Domeniul de utilizare

Fabricarea de mașini și echipamente

Ingineria proceselor

Construcția de aparate electrice

Aplicații feroviare/ construcția de vehicule

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Tensiunea nominală (V):	IEC: 400 V UL: 600 V CSA: 600 V
Tensiunea nominală de impuls:	4 kV
Curent nominal (A):	IEC: 23 A UL: 10 A CSA: 10 A
Grad de poluare:	3
Flamabilitate:	UL94 V-0
Rezistența de contact:	1.5 - 4 mOhm
Contacte:	Aliaje de cupru, placat cu argint tare/aur
Numărul contactelor:	4 + PE
Metoda de fixare:	Conexiune cu șurub: 0,5 - 2,5 mm ² (2,5 mm ² cu pini pentru conductoare, în funcție de profilul de sertizare)
Lungime de dezizolare (mm):	6
Cicluri de operare mecanică:	100
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-A 4

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Numărul de contacte	Packaging unit
H-A ,4 pini terminali cu șurub				
10431000	H-A 4 SS	tată	1 - 4	10
10432000	H-A 4 BS	mamă	1 - 4	10

Ultima actualizare (01.08.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 4