
EPIC® H-B 10 SDRH-BO


Carcasă tip H-B. Standard industrial

Carcasa metalică standard cu bolțuri pentru leviere de blocare și o intrare pentru cabluri este adecvată pentru utilizarea în industria materialelor plastice și în construcția de mașini și instalații.

Informații

Mai mult spaţiu interior pentru conductori
Capac metalic cu balama robustă
Testat pentru clasa de protecție UL50E





Componente de automatizare complementare de la Lapp

În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale

Rezistenţa mecanică

Robust

Impermeabil

Beneficii

Cea mai mică carcasă cu un levier sau două leviere de blocare. Carcasa potrivită este disponibilă pentru fiecare aplicaţie

Domeniul de utilizare

Procese tehnologice
Tehnologie pentru sunet & lumină
Industria de prelucrare a maselor plastice

Ultima actualizare (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 10 SDRH-BO

Caracteristicile produsului

Cu baza montată pe suprafaţă, versiune înaltă
Bolţuri pentru două leviere de închidere
o intrare de cablu
Capac metalic

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material:	Carcasă: aliaj de aluminiu vopsit, gri Levier: oțel zincat Etanșare: NBR
Clasa de protecție:	IP 65 (blocat) IP 40 (capac închis) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 10 SDRH-BO

Articol nr.	Descriere articol	M	PG	Bucăţi / UA
Carcasă H-B: montaj pe suprafaţă plană (cu carcasă, o intrare pentru cablu, bolţuri pentru levier dublu, versiunea înaltă)				
70045200	H-B 10 SDRH-BO 21	-	21	5
79045200	H-B 10 SDRH-BO M25	25	-	5

Ultima actualizare (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16