


## EPIC® H-B 10 SGRL-LB

Carcasă tip H-B. Standard industrial

Carcasa metalică universală, joasă, este prevăzută cu levier de blocare și 2 intrări pentru cabluri și poate fi utilizată, de exemplu, în construcția de mașini și instalații.

### Informații

Versiunea cu un singur levier permite blocarea și deblocarea rapidă și ușoară datorită formei geometrice optimizate a levierului  
Testat pentru clasa de protecție UL50E



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Robust



Impermeabil

### Beneficii

Cea mai mică carcasă cu un levier sau două leviere de blocare. Carcasa potrivită este disponibilă pentru fiecare aplicație

### Domeniul de utilizare

Procese tehnologice

Tehnologie pentru sunet & lumină

Industria de prelucrare a maselor plastice

### Caracteristicile produsului

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 10 SGRL-LB

Cu baza montată pe suprafață, versiune joasă  
un singur levier de blocare  
2 intrări de cablu

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali

Material:

Carcasă: aliaj de aluminiu vopsit, gri

Levier: oțel zincat

Etanșare: NBR

Clasa de protecție:

IP 65 (încis)

NEMA 250, UL50E: 12 (blocat)

Testat VDE:

Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437

Testat UL:

UL nr. document: E75770

Gama de temperatură:

-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**EPIC® H-B 10 SGRL-LB**

| Articol nr.                                                                | Descriere articol  | M  | PG | Bucăți / UA |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----|-------------|
| Carcasă H-B: montaj pe suprafață plană (2 intrări pentru cablu, un levier) |                    |    |    |             |
| 10035900                                                                   | H-B 10 SGRL-LB 16  | -  | 16 | 10          |
| 19035900                                                                   | H-B 10 SGRL-LB M20 | 20 | -  | 10          |
| 79061600                                                                   | H-B 10 SGRL-LB M25 | 25 | -  | 10          |

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16