

EPIC® H-B 10 TBFH

Carcasă tip H-B. Standard industrial

Carcasa metalică înaltă, robustă, este compusă din 2 leviere de blocare și o intrare directă pentru cabluri și este adecvată pentru utilizare în industria materialelor plastice.

Informații

Mai mult spațiu interior pentru conductori

Versiune cu două leviere de blocare, pentru siguranță crescută



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Robust



Impermeabil

Beneficii

Cea mai mică carcasă cu un levier sau două leviere de blocare. Carcasa potrivită este disponibilă pentru fiecare aplicație

Domeniul de utilizare

Procese tehnologice

Tehnologie pentru sunet & lumină

Industria de prelucrare a maselor plastice

Caracteristicile produsului

Ultima actualizare (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 10 TBFH

Carcasă cuplă cablu, varianta înaltă
Leviere duble
Intrarea dreaptă a cablului
Versiune cu / fără gât

Date Tehnice

| | |
|----------------------|---|
| Clasificare ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali |
| Clasificare ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali |
| Material: | Carcasă: aliaj de aluminiu vopsit, gri Levier: oțel zincat Etanșare: NBR |
| Clasa de protecție: | IP 65 (închis) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocați) |
| Testat VDE: | Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770 |
| Gama de temperatură: | -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C |

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.



EPIC® H-B 10 TBFH

| Articol nr. | Descriere articol | M | PG | Gât | Packaging unit |
|--|-------------------|----|----|-----|----------------|
| Carcasă H-B: cuplă de cablu (intrare dreaptă pentru cablu, levier dublu, versiunea înaltă) | | | | | |
| 70040400 | H-B 10 TBFH 21 | - | 21 | da | 10 |
| 70040600 | H-B 10 TBFH 29 | - | 29 | da | 10 |
| 79040400 | H-B 10 TBFH M25 | 25 | - | - | 10 |
| 79040600 | H-B 10 TBFH M32 | 32 | - | - | 10 |

Ultima actualizare (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16