
EPIC® H-B 10 TS-RO


Carcasă tip H-B. Standard industrial

Carcasă standard, cu o intrare laterală pentru cabluri, adecvată pentru utilizarea în sisteme de iluminare și de sunet.

Informații
Striații pe mâner pentru deconectare
Testat pentru clasa de protecție UL50E







- Componente de automatizare complementare de la Lapp
- În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale
- Rezistenţa mecanică
- Robust
- Impermeabil

Beneficii
Cea mai mică carcasă cu un levier sau două leviere de blocare. Carcasa potrivită este disponibilă pentru fiecare aplicaţie

Domeniul de utilizare
Procese tehnologice
Tehnologie pentru sunet & lumină
Industria de prelucrare a maselor plastice

Caracteristicile produsului
Capac carcasă, versiunea joasă

Ultima actualizare (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 10 TS-RO

Bolțuri pentru un levier
Intrarea cablului pe lateral
Versiune cu gât

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material:	Carcasă: aliaj de aluminiu vopsit, gri Levier: oțel zincat Etanșare: NBR
Clasa de protecție:	IP 65 (închis) NEMA 250, UL50E: 12 (blocat)
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 10 TS-RO

Articol nr.	Descriere articol	M	PG	Gât	Bucăţi / UA
Carcasă H-B: montaj pe cablu (intrare laterală pentru cablu, bolțuri pentru un levier)					
10042900	H-B 10 TS-RO 16	-	16	da	10
10042800	H-B 10 TS-RO 21	-	21	da	10
19042900	H-B 10 TS-RO M20	20	-	da	10
19042800	H-B 10 TS-RO M25	25	-	da	10

Ultima actualizare (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.