

EPIC® H-B 16 TGB

Carcasă tip H-B. Standard industrial



Carcasa metalică universală robustă pentru utilizarea în industria materialelor plastice este compusă din 2 levieri de blocare și o intrare directă pentru cabluri.

Informații

Striații pe mâner pentru deconectare

Pentru conectare cu carcasa complementară cu capac integrat

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Robust



Impermeabil

Beneficii

Carcasă standard. Gamă largă pentru toate aplicațiile

Versiune cu două levieri de blocare, pentru siguranță crescută

Domeniul de utilizare

Procese tehnologice

Tehnologie pentru sunet & lumină

Industria de prelucrare a maselor plastice

Ultima actualizare (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 16 TGB

Caracteristicile produsului

Capac carcasă, versiunea joasă

Leviere duble

Intrarea dreaptă a cablului

Versiune cu / fără gât

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali

Material:

Carcasă: aliaj de aluminiu vopsit, gri

Levier: oțel zincat

Etanșare: NBR

Clasa de protecție:

IP 65 (î închis)

Testat VDE:

Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437

Testat UL:

UL nr. document: E75770

Gama de temperatură:

-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-B 16 TGB

Articol nr.	Descriere articol	M	PG	Gât	Bucăți / UA
Carcasă H-B: montaj pe cablu (intrare dreaptă pentru cablu, două leviere)					
10081000	H-B 16 TGB 21	-	21	da	5
19081000	H-B 16 TGB M25	25	-	-	5