

## EPIC® H-B 16 TGH 2X

Carcasă tip H-B. Standard industrial


Carcasa metalică înaltă, robustă, cu o intrare directă pentru cabluri, este adecvată pentru utilizarea în construcția de mașini și instalații.

### Informații

Striații pe mâner pentru deconectare

Pentru introducerea ușoară a două cabluri

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Robust



Impermeabil

### Beneficii

Carcasă standard. Gamă largă pentru toate aplicațiile

Mai mult spațiu interior pentru conductori

### Domeniul de utilizare

Procese tehnologice

Tehnologie pentru sunet & lumină

Industria de prelucrare a maselor plastice

Ultima actualizare (26.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 16 TGH 2X

### Caracteristicile produsului

Capac carcasă, versiunea înaltă  
Bolțuri pentru două levieri de închidere  
2 intrări drepte de cablu  
Versiune fără gât

### Date Tehnice

|                      |                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clasificare ETIM 5:  | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali |
| Clasificare ETIM 6:  | ETIM 6.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali |
| Material:            | Carcasă: aliaj de aluminiu vopsit, gri<br>Levier: oțel zincat<br>Etanșare: NBR                  |
| Clasa de protecție:  | IP 65 (închis)                                                                                  |
| Testat VDE:          | Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437<br>Testat UL:<br>UL nr. document: E75770    |
| Gama de temperatură: | -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C                                                   |

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**EPIC® H-B 16 TGH 2X**

| Articol nr.                                                                                  | Descriere articol | M      | Bucăți / UA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------|
| Carcasă H-B: montaj pe cablu (2 intrari dreapte pentru cablu, două leviere, versiune înaltă) |                   |        |             |
| 44422018                                                                                     | H-B 16 TGH 2XM25  | 2 x 25 | 5           |
| 79128600                                                                                     | H-B 16 TGH 2XM32  | 2 x 32 | 5           |

Ultima actualizare (26.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16