

## EPIC® H-B 16 TS


Carcasă tip H-B. Standard industrial

Carcasa metalică robustă pentru utilizarea în construcția de mașini și instalații conține bolțuri pentru levier de blocare și unei intrări laterale pentru cabluri.

### Informații

Striații pe mâner pentru deconectare

Testat pentru clasa de protecție UL50E



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Robust



Impermeabil

### Beneficii

Carcasă standard. Gamă largă pentru toate aplicațiile

### Domeniul de utilizare

Procese tehnologice

Tehnologie pentru sunet & lumină

Industria de prelucrare a maselor plastice

### Caracteristicile produsului

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 16 TS

Capac carcasă, versiunea joasă  
Bolțuri pentru două leviere de închidere  
Intrarea cablului pe lateral  
Versiune cu gât

### Date Tehnice

|                      |                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clasificare ETIM 5:  | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali |
| Clasificare ETIM 6:  | ETIM 6.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali |
| Material:            | Carcasă: aliaj de aluminiu vopsit, gri<br>Levier: oțel zincat<br>Etanșare: NBR                  |
| Clasa de protecție:  | IP 65 (închis)<br>Testat pentru clasa de protecție UL50E                                        |
| Testat VDE:          | Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437<br>Testat UL:<br>UL nr. document: E75770    |
| Gama de temperatură: | -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C                                                   |

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**EPIC® H-B 16 TS**

| Articol nr.                                                                               | Descriere articol | M  | PG | Gât | Bucăți / UA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|----|-----|-------------|
| Carcasă H-B: montaj pe cablu (intrare laterală pentru cablu, bolțuri pentru două leviere) |                   |    |    |     |             |
| 10082000                                                                                  | H-B 16 TS 21      | -  | 21 | da  | 5           |
| 10092000                                                                                  | H-B 16 TS 29      | -  | 29 | da  | 5           |
| 19082000                                                                                  | H-B 16 TS M25     | 25 | -  | da  | 5           |
| 19092000                                                                                  | H-B 16 TS M32     | 32 | -  | da  | 5           |