


EPIC® H-B 48 TS

Carcasă tip H-B pentru 2 inserturi

Carcasa robustă este compusă dintr-o intrare laterală pentru cabluri și bolțuri pentru levier de blocare și poate fi utilizată, de exemplu, în construcția de mașini și instalații.



Beneficii

Carcasă mare și robustă pentru două inserturi. Permite obținerea unui conector de forță și semnal în aceeași carcasă

Domeniul de utilizare

Procese tehnologice
Industria de prelucrare a maselor plastice

Caracteristicile produsului

Capac carcasă
Bolțuri pentru un levier de blocare
Intrarea cablului pe lateral
Versiune cu / fără gât

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali

Material:

Carcasă: aliaj de aluminiu, gri

Levier: oțel zincat

Etanșare: NBR

Clasa de protecție:

IP 65 (î închis)

Gama de temperatură:

-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Ultima actualizare (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 48 TS

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-B 48 TS

Articol nr.	Descriere articol	M	PG	Gât	Bucăți / UA
Carcasă H-B: montaj pe cablu (intrare laterală pentru cablu, bolțuri pentru un levier)					
10158000	H-B 48 TS 29	-	29	da	1
10159000	H-B 48 TS 36	-	36	da	1
10159200	H-B 48 TS 36	-	36	-	1
10160000	H-B 48 TS 42	-	42	da	1
19158000	H-B 48 TS M32	32	-	-	1
19159000	H-B 48 TS M40	40	-	-	1
19160000	H-B 48 TS M50	50	-	-	1