

EPIC® H-B 6 AD-LB


Carcasă tip H-B. Standard industrial

Carcasa metalică robustă prevăzută cu levier de blocare și o garnitură este ideală pentru utilizarea în construcția de mașini și instalații și în industria materialelor plastice.

Informații

Capac metallic cu balama robustă

Testat pentru clasa de protecție UL50E



Impermeabil



Robust



Rezistența mecanică



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Automatizări industriale

Beneficii

Cea mai mică carcasă a seriei H-B. Destinată inserturilor cu caracteristici electrice ridicate

Domeniul de utilizare

Procese tehnologice

Ingineria proceselor

Industria de prelucrare a maselor plastice

Caracteristicile produsului

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 6 AD-LB

Carcasă cu montare pe tablou
un singur levier de blocare
Capac metallic
Inclus: garnitură plată

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
Material:	Carcasă: aliaj de aluminiu vopsit, gri Levier: oțel zincat Etanșare: NBR
Clasa de protecție:	IP 65 (încis) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-B 6 AD-LB

Articol nr.	Descriere articol	M
Carcasă H-B: montaj pe tablou (cu capac, un levier)		
10004000	H-B 6 AD-LB	-