

EPIC® H-B 6 TBF-LB

Carcasă tip H-B. Standard industrial

Carcasa metalică universală cu o intrare directă pentru cabluri este adecvată pentru utilizarea în construcția de mașini și instalații și în industria materialelor plastice.

Informații

Testat pentru clasa de protecție UL50E



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Robust



Impermeabil

Beneficii

Cea mai mică carcasă a seriei H-B. Destinată inserturilor cu caracteristici electrice ridicate

Domeniul de utilizare

Procese tehnologice

Ingineria proceselor

Industria de prelucrare a maselor plastice

Caracteristicile produsului

Carcasă cuplă cablu, varianta joasă
un singur levier de blocare

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 6 TBF-LB

Intrarea dreaptă a cablului
Versiune cu / fără gât

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali

Material:

Carcasă: aliaj de aluminiu vopsit, gri

Levier: oțel zincat

Etanșare: NBR

Clasa de protecție:

IP 65 (încis)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocați)

Testat VDE:

Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437

Testat UL:

UL nr. document: E75770

Gama de temperatură:

-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-B 6 TBF-LB

Articol nr.	Descriere articol	M	PG	Gât	Bucăți / UA
Carcasă H-B: cuplă de cablu (o intrare dreaptă pentru cablu, un levier)					
10014000	H-B 6 TBF 13,5	-	13,5	da	10
10024000	H-B 6 TBF 16	-	16	da	10
19014000	H-B 6 TBF M20	20	-	-	10
19024000	H-B 6 TBF M25	25	-	-	10