

EPIC® H-BE 24 cu clemă Push-In

Inserturi standard cu fiabilitate dovedită, cu asamblare ușoară

Insert multifuncțional pentru aplicații multiple poate fi utilizat în cazul unor tensiuni și intensități de curent ridicate și este foarte fiabil.

Informații

Clema elastică - versiune rapidă , nu necesită scule

Cu șurub, sertizabile, cu clemă elastică - combinații libere

Inserturi multifuncționale versatile



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Șină



Timpul de asamblare



Robust



Rezistent la temperatură



Beneficii

Inserarea conductorilor cu pini în inserturile Push-in se face rapid, fără scule.

Desfacerea și inserarea conductorilor se face ușor apăsând butonul portocaliu

Soclu cu posibilitatea testării conectării Push-in cu pini de 2mm

Ultima actualizare (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 24 cu clemă Push-In

Aplicații feroviare

- Protecție împotriva incendiilor pe vehiculele feroviare: Test conform cu EN 45545-2. Seturile de cerințe R22 și R23. Nivel de hazard HL1, HL2 și HL4

Seria EPIC® H-BE este potrivită în aplicațiile în care sunt solicitate conexiuni sigure la nivel mare de curent și tensiune

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică

Industria de prelucrare a maselor plastice

Tehnologie pentru sunet & lumină

Aplicații feroviare/ construcția de vehicule

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali

Tensiunea nominală (V):

IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Tensiunea nominală de impuls:

6 kV

Curent nominal (A):

IEC: 16 A

UL: 13 A

CSA: 13 A

Grad de poluare:

3

Flamabilitate:

UL94 V-0

Rezistența de contact:

< 2 mOhm

Contacte:

Aliaje de cupru, placat cu argint tare/aur

Numărul contactelor:

24 + PE

Metoda de fixare:

Clemă elastică: 0.14 - 2.5mm²

Lungime de dezizolare (mm):

10

Material:

PA poliamidă

Cicluri de operare mecanică:

500

Certificări:

Testat UL:

UL nr. document: E75770

Gama de temperatură:

-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-BE 24 cu clemă Push-In

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Conductor de protecție	Numărul de contacte	Bucăți / UA
H-BE 24 Clemă elastică					
44423206	EPIC® H-BE 24 SP	tată	da	1 - 24	5
44423207	EPIC® H-BE 24 BP	mamă	da	1 - 24	5

EPIC® H-BE 24 cu clemă Push-In