
EPIC® H-BE 24 insert cu cleme elastice


Inserturi standard cu fiabilitate dovedită, cu asamblare uşoară


Insertul cu terminale cu arc este ideal pentru industria constructoare de mașini, este fiabil și poate fi utilizat, de asemenea, pentru tensiuni și intensități de curent ridicate.

Informații

Inserturi multifucţionale versatile
Cu şurub, sertizabile, cu clemă elastică - combinaţii libere
De asemenea disponibil ca EPIC® H-BE 48







- Componente de automatizare complementare de la Lapp
- În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale
- Timpul de asamblare
- Robust
- Rezistent la temperatură

Beneficii

Inserturi standard conectabile cu şurub, sertizare, clemă elastică sau Push-in
Seria EPIC® H-BE este potrivită în aplicaţiile în care sunt solicitate conexiuni sigure la nivel mare de curent şi tensiune

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică
Tehnologie pentru sunet & lumină
Industria de prelucrare a maselor plastice

Ultima actualizare (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 24 insert cu cleme elastice

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali
Tensiunea nominală (V):	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Tensiunea nominală de impuls:	6 kV
Curent nominal (A):	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Grad de poluare:	3
Flamabilitate:	UL94 V-2
Rezistența de contact:	1.5 - 4 mOhm
Contacte:	Aliaje de cupru, placat cu argint tare/aur
Numărul contactelor:	24 + PE
Metoda de fixare:	Clemă terminală tip colivie: 0.5 - 2.5 mm^2
Lungime de dezizolare (mm):	7
Cicluri de operare mecanică:	100
Certificări:	Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40 °C la +100 °C, Termen scurt: până la +125 °C

Observație

Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-BE 24 insert cu cleme elastice

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Conductor de protecție	Numărul de contacte	Bucăţi / UA
H-BE 24 clemă terminală tip colivie					
10400300	EPIC® H-BE 24 SF	tată	da	1 - 24	5
10401300	EPIC® H-BE 24 BF	mamă	da	1 - 24	5

Ultima actualizare (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16