

EPIC® H-BE 48 insert sertizabil


Inserturi standard cu fiabilitate dovedită, cu asamblare ușoară

Insertul multifuncțional poate fi utilizată pentru tensiuni și intensități de curent ridicate, este foarte fiabil și poate fi utilizat, de exemplu, în industria constructoare de mașini.

Informații

Pentru conductori de până la 4 mm²

Cu șurub, sertizabile, cu clemă elastică - combinații libere



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Șină



Robust



Rezistent la temperatură

Beneficii

Inserturi standard conectabile cu șurub, sertizare, clemă elastică sau Push-in

Seria EPIC® H-BE este potrivită în aplicațiile în care sunt solicitate conexiuni sigure la nivel mare de curent și tensiune

Aplicații feroviare

- Protecție împotriva incendiilor pe vehiculele feroviare: Test conform cu EN 45545-2. Seturile de cerințe R22 și R23. Nivel de hazard HL1, HL2 și HL4

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică

Industria de prelucrare a maselor plastice

Ultima actualizare (26.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 48 insert sertizabil

Tehnologie pentru sunet & lumină
Aplicații feroviare/ construcția de vehicule

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali
Tensiunea nominală (V):	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Tensiunea nominală de impuls:	6 kV
Curent nominal (A):	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Grad de poluare:	3
Flamabilitate:	UL94 V-0
Rezistența de contact:	< 2 mOhm
Contacte:	Aliaje de cupru, placat cu argint tare / aur
Numărul contactelor:	48 + PE
Metoda de fixare:	Racord sertizat: 0,14-4,0 mm ²
Material:	PC, policarbonat
Cicluri de operare mecanică:	500
Certificări:	Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	între -40 °C și +125 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-BE 48 insert sertizabil

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Numărul de contacte	Bucăți / UA
10186202	EPIC® H-BE 24 SCM 25-48	tată	25 - 48	5
10187202	EPIC® H-BE 24 BCM 25-48	mamă	25 - 48	5

Ultima actualizare (26.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16