

EPIC® H-BVE 3


Aceste inserturi de tensiune înaltă au adițional două contacte comutatoare

Insertul multi-contact are contacte de comutare cu întârziere care întrerup alimentarea cu curent a conexiunii respective înainte de a fi decuplate contactele de lucru.

Informații

Insert multipol cu contacte de comutare reduse

Operarea comutatorului posibilă pentru deconectare sub sarcină



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistent la temperatură

Beneficii

Aceste inserturi de tensiune înaltă au adițional două contacte comutatoare

Cu o cablare adecvată, alimentarea cu energie electrică este întreruptă înainte de decuplarea contactelor.

Domeniul de utilizare

Procese tehnologice

Inginerie mecanică

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali

Tensiunea nominală (V):

IEC: 630 V

UL: 600 V

CSA: 600 V

Ultima actualizare (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BVE 3

Tensiunea nominală de impuls:	6 kV
Curent nominal (A):	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Grad de poluare:	3
Rezistența de contact:	< 2 mOhm
Contacte:	Aliaje de cupru, placat cu argint tare/aur
Numărul contactelor:	3 + 2 + PE
Metoda de fixare:	Terminație cu șurub: 0.5 - 2.5 mm ²
Lungime de dezizolare (mm):	8
Cicluri de operare mecanică:	100
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-BVE 3

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Conductor de protecție	Numărul de contacte	Bucăți / UA
H-BVE 3 pini terminali cu șurub					
10210010	H-BVE 3 SS	tată	da	3 + 2	10
10211010	H-BVE 3 BS	mamă	da	3 + 2	10
10210110	H-BVE 3 SS	tată	-	3 + 2	10
10211110	H-BVE 3 BS	mamă	-	3 + 2	10

EPIC® H-BVE 3

