

EPIC® H-D 40 contacte ștanțate

Inserturi cu mai mulți poli pentru contacte ștanțate

Insertul cu contacte ștanțate poate fi utilizat, de exemplu, în construcția de mașini și instalații sau în sistemele de iluminat și de sunet.

Informații

Pentru linii de sertizare automată

Potrivit pentru echiparea cu contacte pe rolă

Made in Europe



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Cerința de spațiu



Robust

Beneficii

Inserturile seriei H-B sunt destinate aplicațiilor în care sunt cerute un număr mare de contacte

Domeniul de utilizare

Procese tehnologice

Tehnologie pentru sunet & lumină

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali

Ultima actualizare (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-D 40 contacte ștanțate

| | |
|-------------------------------|---|
| Tensiunea nominală (V): | IEC: 250 V UL: 250 V |
| Tensiunea nominală de impuls: | 2.5 kV |
| Curent nominal (A): | IEC: 10 A UL: 10 A |
| Grad de poluare: | 3 |
| Rezistența de contact: | < 2 mOhm |
| Contacte: | Aliaje de cupru, placat cu argint tare / aur |
| Numărul contactelor: | 40 + PE |
| Metoda de fixare: | Pin sertizabil:: 0.14 - 2.5 mm ² |
| Cicluri de operare mecanică: | 100 |
| Certificări: | Testat UL: UL nr. document: E75770 |
| Gama de temperatură: | -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C |

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-D 40 contacte ștanțate

| Articol nr. | Descriere articol | Tip contact | Denumire articol | Numărul de contacte | Packaging unit |
|-------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------|----------------|
| 11265000 | H-D 40 SCG | tată | ștanțat | 1 - 40 | 5 |
| 11266000 | H-D 40 BCG | mamă | ștanțat | 1 - 40 | 5 |

Ultima actualizare (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16