

EPIC® H-Q 7 conexiune cu șurub PE

Insert cu 7 contacte sertizate și conductor de protecție cu conexiune cu șurub

Insert cu 7 poli pentru conectori rectangulari, cu curent de până la 10 A, cu contact PE cu înșurubare.

Informații

Compact, insert standardizat
spațiu redus datorită contactelor sertizabile
Fabricat în Germania



Componente de automatizare complementare de la Lapp



Industrie alimentară



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Șină



Energie eoliana



Potrivit pentru exterior



Cu întârziere la propagarea flăcării

Beneficii

Disponerea compactă a contactelor permite 7 contacte + 1 contact de PE în spațiu mic.

Sertizarea crează o conexiune rezistentă la vibrații, asigură o rezistență minimă de contact cu cablul cablu și este adecvată pentru procesarea automată

Ultima actualizare (06.08.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-Q 7 conexiune cu șurub PE

Conductorul de protecție (PE) poate fi conectat în două moduri: Varianta "PE-S" poate fi utilizată cu un contact PE cu șurub, iar varianta "PE-C" cu un contact PE cu sertizare.

Compatibil cu conectorii standard din piață

Potrivit pentru conductori cu secțiuni cuprinse între 0,14 – 2,50 mm².

Domeniul de utilizare

Pentru închiderea orificiilor metrice neocupate pe carcasă.

Potrivit pentru secțiuni transversale de până la 2,5 mm².

Pentru utilizare cu mai multe carcase rectangulare EPIC®.

Date Tehnice

| | |
|-------------------------------|--|
| Clasificare ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali |
| Clasificare ETIM 6: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali |
| Tensiunea nominală (V): | 400 V |
| Tensiunea nominală de impuls: | 6 kV |
| Curent nominal (A): | 10 A |
| Grad de poluare: | 3 |
| Flamabilitate: | UL94 V-0 |
| Rezistența de contact: | < 2 mOhm |
| Numărul contactelor: | 7 + PE |
| Metoda de fixare: | Pin sertizabil:: 0.14 - 2.5 mm ² Conexiune cu șurub PE: 0,25 mm ² ... 4,0 mm ² |
| Material: | Poliamidă |
| Cicluri de operare mecanică: | 500 |
| Testat VDE: | Testat UL: UL nr. document: E75770 |
| Gama de temperatură: | -40°C ÷ +120°C |

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-Q 7 conexiune cu șurub PE

| Articol nr. | Descriere articol | Tip contact | Numărul de contacte | Packaging unit |
|--|---------------------|-------------|---------------------|----------------|
| EPIC® H-Q 5 cu conductor de protecție sertizabil | | | | |
| 10431700 | EPIC H-Q 7 SCM PE-S | tată | 7 | 10 |
| 10432700 | EPIC H-Q 7 BCM PE-S | mamă | 7 | 10 |

Ultima actualizare (06.08.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-Q 7 conexiune cu șurub PE

